





# Hahn Rollenband AT

- + Montaggio veloce
- + Regolazioni confortevoli
- + Prestazioni alte



Sistema di cerniere per tutti i profili comuni

CE









# Hahn Rollenband AT

Sistema di  
cerniere per  
tutti i profili  
comuni

- 1 **Design accattivante**  
con diametro snello 20 mm
- 2 **Grande stabilità**  
con perno massiccio in acciaio
- 3 **Senza disassamento corpi cerniera**  
con spostamenti all'interno della cerniera
- 4 **Ottica sempre uguale**  
con fuga di montaggio sempre chiusa
- 5 **Grande scelta di finiture**  
in tutte le superfici RAL e tonalità anodizzate
- 6 **Regolazione orizzontale in continuo**  
senza disassamento corpi cerniera e senza bisogno di allentare le viti di fissaggio ( $\pm 1,5$  mm) – La misura per la regolazione può variare in base alla combinazione profili
- 7 **Bussola cuscinettata priva di manutenzione**  
in materiale speciale di alte prestazioni
- 8 **Regolazione verticale in continuo**  
da una sola persona ( $\pm 3$  mm)
- 9 **Regolazione della pressione sulla guarnizione**  
con la rotazione della bussola cuscinettata  $\pm 0,3$  mm
- 10 **Peso massimo 180 kg**  
con 3 cerniere

## Ulteriori vantaggi:

- Dime adeguate per diversi sistemi e combinazioni
- Parti cerniera in alluminio di pressofusione
- Alta qualità delle superfici per una lunga durata nel tempo



Classi di utilizzo	Uso continuo	Massa della porta	Resistenza al fuoco	Sicurezza	Resistenza alla corrosione	Antieffrazione	Classe della cerniera
4	7	7	1	1	0/4 (5*)	1	14

Idoneità all'impiego su porte di uscite di emergenza. \*Classe 5 secondo DIN EN 1670:2007



Le dichiarazioni delle prestazioni le trovate sul sito [www.dr-hahn.it](http://www.dr-hahn.it)




## Montaggio veloce ...




## ... Regolazioni confortevoli e alte prestazioni

Con la nuova cerniera Rollenband AT il serramentista ha a disposizione un sistema di cerniere Hahn, che può essere adattato a tutti i sistemi di profili più comuni in commercio. Il suo diametro di soli 20 mm soddisfa l'esigenza di un design ad alto livello richiesto da costruttori e architetti per risultare il meno possibile invadente sulla porta.



Il perno passante in acciaio rende la cerniera molto stabile. Questo è concepito in modo da potere sfilare la porta senza problemi anche con spazi ridotti. La bussola cuscinettata in materiale speciale di altissima qualità riduce l'attrito ad un minimo anche in presenza di pesi alti e non ha bisogno di manutenzione.



## INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

La Dr. Hahn mette a disposizione un disegno di montaggio specifico al sistema profilo in uso. Consigliamo di richiedere il servizio service del reparto tecnico Dr. Hahn.

**+49 (0) 2166 954-476**

I consulenti Dr. Hahn eseguiranno con piacere un montaggio di prova nella vostra officina. Contattare:

[www.dr-hahn.eu/it/contatto/](http://www.dr-hahn.eu/it/contatto/)

## Tanti sistemi – una sola Rollenband

### Per tutti i sistemi di profili più comuni e tante superfici

Un adattamento a sistemi diversi è previsto. Nella preparazione al montaggio delle cerniere vengono utilizzate dime specifiche al sistema in uso. Queste sono nel programma degli accessori. La stabilità delle cerniere viene raggiunta con le viti di fissaggio in acciaio.

Per soddisfare la richiesta crescente di profili con sempre più finiture, la Rollenband AT è disponibile in tutte le colorazioni RAL e varie tonalità anodizzate.



**La Hahn Rollenband AT è la più  
moderna del suo genere con  
altissimo comfort nell'officina  
e semplice maneggio in cantiere.**



### **Ora con online-check**

La nuova serie di cerniere rimpiazzerà in futuro diverse cerniere Hahn Rollenband attualmente ancora nel sortimento.

Per il serramentista la Dr. Hahn ha sviluppato un nuovo strumento online.

Con questo si può verificare velocemente, se la cerniera è idonea per il profilo usato in officina. Devono essere inseriti il gammista, la serie profili e se richiesto il numero di anta e telaio.

Se questa combinazione è già stata verificata dall'ufficio tecnico Dr. Hahn, il serramentista riceverà una informazione, eventualmente anche già un numero di articolo Dr. Hahn. Se la combinazione non dovesse essere già stata verificata, l'ufficio tecnico elaborerà la richiesta di verifica.

Gli esperti da Mönchengladbach vi contatteranno in breve con una mail.

 **Dr. Hahn**<sup>®</sup>  
CERNIERE. MADE IN GERMANY.



**Dr. Hahn GmbH & Co. KG**

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach  
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach  
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: [commerciale@dr-hahn.it](mailto:commerciale@dr-hahn.it)  
[www.dr-hahn.it](http://www.dr-hahn.it)